

**M** ACIERS INOX







<b>Dureté</b>	<b>Groupe</b>
Rm < 650 [N/mm²]	2a
Rm 650 - 950 [N/mm²]	2b
Rm > 950 [N/mm²]	2c

I

II

III

**M** Index - Aciers inoxydables

1 Travail à réaliser?	2 Groupe matière p.III	3 Outils recommandés	4 Paramètres de coupe														
			V <sub>c</sub> non revêtu [m/min]	V <sub>c</sub> revêtu [m/min]	F <sub>z</sub> Ø 0.25 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 0.5 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 1 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 2 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 4 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 6 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 8 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 10 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 12 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 16 [mm]	F <sub>z</sub> Ø 20 [mm]		
<b>Fraisage ébauche / contournage</b>  ap: 1,0xØ ae: 0,5xØ	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>														
	2a	115-1 1510→1540 /1620/...	Trio	60	80	0.003	0.0035	0.0040	0.008	0.015	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	0.090	
	2b	115-1 1510→1540 /1620/...	Trio	50	60	0.002	0.0025	0.0030	0.005	0.009	0.015	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	
<b>Fraisage finition / contournage</b>  ap: 1,5xØ ae: 0,1xØ	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>														
	2a	1620 1510→1540 /1620/...	Trio	90	110	0.003	0.0035	0.0040	0.008	0.015	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	0.090	
	2b	1620 1510→1540 /1620/...	Trio	50	60	0.002	0.0025	0.0030	0.005	0.009	0.015	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	
<b>Centrage</b> 	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>	V <sub>c</sub> non revêtu [m/min]	V <sub>c</sub> revêtu [m/min]	F [mm]	Débouillage										
	2a	337	Nemo	20	30	Ø/90	-										
	2b	337	Nemo	20	30	Ø/90	-										
<b>Perçage</b> 	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>	V <sub>c</sub> non revêtu [m/min]	V <sub>c</sub> revêtu [m/min]	F [mm]	Débouillage										
	2a	343-6→343-12/370	Nemo	25	30	Ø/100	Ø/3										
	2b	343-6→343-12/370	Nemo	25	30	Ø/100	Ø/3										
<b>Tronçonnage</b> 	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>	V <sub>c</sub> non revêtu [m/min]	V <sub>c</sub> revêtu [m/min]	F <sub>z</sub> [mm]											
	2a	223-2/226/227	Trio	90	100	Ø/10000											
	2b	223-2/226/227	Trio	75	90	Ø/10000											
<b>Gravage</b> 	<b>Groupe Index p.III</b>	<b>Références recommandées</b>	<b>Revêtement recommandé</b>	n [rpm]	F <sub>z</sub> [mm]	F <sub>z</sub> → [mm]											
	2a	119	Hot	28000	0.002	0.006											
	2b	119	Hot	28000	0.002	0.006											

**Formules**

$$F = F_z \cdot Z$$

$$V_c = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n}{1000}$$

$$V_f = F_z \cdot Z \cdot n$$

$$n = \frac{V_c \cdot 1000}{\pi \cdot d_1}$$

$$f_z = \frac{V_f}{Z \cdot n}$$

**Légende**

F [mm]: Avance par tour      F<sub>z</sub> [mm]: Avance par dent  
 Z: Nombre de dents      V<sub>c</sub> [mm/min]: Vitesse d'avance  
 n: Nombre de tours par minute

N° Wsn	DIN	AFNOR	AISI/ATSM	Gr.	N° Wsn	DIN	AFNOR	AISI/ATSM	Gr.	
1.2083	X42Cr13	Z40C14		2b	302				2b	
1.4000	X6Cr13	Z6C13		2c	304 LN				2b	
1.4002	X6CrAl13	Z6CA13		2b	305				2b	
1.4005	X12Cr513	Z12CF13		2a	309				2b	
1.4006	X10Cr13	Z12C13		2a	310 S				2b	
1.4016	X8Cr17	Z8C17		2a	314				2b	
1.4021	X20Cr13	Z20C13		2c	316 Cb				2b	
1.4028	X30Cr13	Z33C13		2c	318				2b	
1.4031	X38Cr13	Z40C14		2c	321				2b	
1.4034	X46Cr13	Z40C14		2c	329				2b	
1.4057	X22CrNi17	Z15CN16.02		2c	330				2b	
1.4104	X12CrMoS17	Z10CF17		2a	347				2b	
1.4113	X8CrMo17	Z8CD17.01		2a	348				2b	
1.4125	X105CrMo17	Z100CD17		2c						
1.4301	X5CrNi18 - 10	Z7CN18 - 09		2b						
1.4301	X5CrNi18.09	Z6CN18.09	304	2b	<b>Aciers selon fabricant</b>					
1.4303	X5CrNi1812	Z8CN18.12		2b						
1.4305	X10CrNiS18 - 9	Z8CNF18 - 09		2b						
1.4305	X12CrNiS18.08	Z10CNF18.09	303	2b	Böhler	A205			2c	
1.4306	X2CrNi19 - 11	Z3CN19 - 11		2b	Böhler	A500			2b	
1.4306	X2CrNi18.09	Z2CN18.10	304 L	2b	Böhler	A506			2a	
1.4308	G-X6CrNi189	Z6CN18.10M		2b	Böhler	H160			2a	
1.4310	X12CrNi177	Z12CN17.07		2a	Böhler	H525			2c	
1.4311	X2CrNiN1810	Z2CN18.10		2b	Böhler	M310			2c	
1.4313	X5CrNi134	Z5CN13.4		2b	Böhler	M333			2c	
1.4401	X5CrNiMo17 - 12 - 2	Z7CND17 - 12 - 2		2b	Böhler	N350			2c	
1.4401	X5CrNiMo18.10	Z6CND17.11	316	2b	Böhler	N540			2b	
1.4404	X2CrNiMo17 - 13 - 2	Z3CND18 - 11 - 2	316 L	2b	Böhler	N685			2c	
1.4404	X2CrNiMo18.10	Z2CND17.12		2b	Böhler	N700			2c	
1.4406	X2CrNiMoN17122	Z2CND17.12Az		2c	Matthey	Durnico			2c	
1.4429	X2CrNiMo18.12	Z2CND17.13	316 LN	2b						
1.4429	X2CrNiMoN17133	Z2CND17.13Az		2c						
1.4435	X2CrNiMo18143	Z2CND17.13		2b						
1.4436	X2CrNiMo18.12	Z6CND17.12		2b						
1.4438	X2CrNiMo18164	Z2CND19.15	317 L	2b						
1.4462	X2CrNiMoN225	Z2CND225Az		2c						
1.4510	X8CrTi17	Z8CT17		2b						
1.4100	X12CrNi177		301	2b						
1.4441	X2CrNiMo18153	Z2CN18.14.3	316 L	2b						
1.4511	X8CrNb17	Z8CNb17		2b						
1.4512	X5CrTi12	Z6CT12		2b						
1.4539	X2NiCrMoCu25205	Z1CNDU2520		2c						
1.4541	X10CrNiTi18.09	Z6CNT18.10		2b						
1.4541	X6CrNiTi18 - 10	Z6CNT18 - 10		2b						
1.4542	X5CrNiCuNb1714	Z5CNU17.4		2c						
1.4550	X10CrNiNb18.09	Z6CNNb18.10		2b						
1.4571	X6CrNiMoTi17122	Z6CNT17.12	316 Ti	2b						
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	Z6CNDT17-12		2c						
1.4571	X10CrNiMoTi18.10	Z6CNDT17.12		2c						
1.4580	X10CrNiMoNb18.10	Z6CNDNb17.12		2b						
1.4581	X5CrNiMoNb1810	Z4CNDNb18.12M		2b						
1.4718	X45CrSi93	Z45CS9		2b						
1.4724	X10CrAl13	Z10C13		2c						
1.4747	X80CrNiSi20	Z80CSN20.02		2b						
1.4828	X15CrNiSi2012	Z15CSN20.12		2b						
1.4841	X15CrNiSi2520	Z15CSN25.20		2c						
1.4845	X12CrNi2521	Z12CN25.20		2b						
1.4864	X12NiCrSi3616	Z12NCS37.18		2c						
1.4871	X53CrMnNiN219	Z52CMN21.09		2c						
1.4873	X45CrNiW189	Z35CNWS20.09		2c						
1.4876	X10NiCrAlTi3220	Z8NC32.21		2c						
1.4876	X10NiCrAlTi3220	Incoloy800		2c						
1.4878	X12CrNiTi189	Z6CNT18.12 (B)		2b						