



MICROFRESA CON ADDUZIONE INTERNA PER LAVORAZIONE PROFONDA

REF 1430H : $l_2 = 3 \times d_1$


REF 1450H : $l_2 = 5 \times d_1$



**Riduzione significativa delle bave in
titanio e acciaio inox**



Impronta Torx lavorata con
REF 1450



Impronta Torx lavorata con
REF 1450H

1430H / 1450H

Microfresa con adduzione interna per lavorazione profonda




Materiale	Vc non rivestito [m/min]	Vc rivestito [m/min]	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm²	-	-	-	-	-
Acciaio > 700 N/mm²	-	-	-	-	-
Acciaio inox	-	40	-	■	Tisi (BO)
Ghisa	-	-	-	-	-
Rame	-	-	-	-	-
Ottone - Bronzo	-	-	-	-	-
Alluminio	-	-	-	-	-
Oro - argento	130	150	■	■	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	-	100	-	■	Trio (PO)
Titanio	50	60	■	■	Nemo (NM)

Tolleranze

d_1 : 0/-0.01
 l_1 : +0.05/0
 l_2 : +0.2/0

D: h5
 L: ±0.5



REF 1430H : $l_2 = 3 \times d_1$

Art. n°	d_1	l_1	l_2	D	L	Z
1430Hd0.20	0.20	0.30	0.60	3.0	38	3
1430Hd0.25	0.25	0.38	0.75	3.0	38	3
1430Hd0.30	0.30	0.45	0.90	3.0	38	3
1430Hd0.35	0.35	0.52	1.05	3.0	38	4
1430Hd0.40	0.40	0.60	1.20	3.0	38	4
1430Hd0.45	0.45	0.68	1.35	3.0	38	4
1430Hd0.50	0.50	0.75	1.50	3.0	38	4
1430Hd0.60	0.60	0.90	1.80	3.0	38	4
1430Hd0.70	0.70	1.05	2.10	3.0	38	4
1430Hd0.80	0.80	1.20	2.40	3.0	38	4
1430Hd0.90	0.90	1.35	2.70	3.0	38	4
1430Hd1.00	1.00	1.50	3.00	3.0	38	4

REF 1450H : $l_2 = 5 \times d_1$

Art. n°	d_1	l_1	l_2	D	L	Z
1450Hd0.20	0.20	0.30	1.00	3.0	38	3
1450Hd0.25	0.25	0.38	1.25	3.0	38	3
1450Hd0.30	0.30	0.45	1.50	3.0	38	3
1450Hd0.35	0.35	0.52	1.75	3.0	38	4
1450Hd0.40	0.40	0.60	2.00	3.0	38	4
1450Hd0.45	0.45	0.68	2.25	3.0	38	4
1450Hd0.50	0.50	0.75	2.50	3.0	38	4
1450Hd0.60	0.60	0.90	3.00	3.0	38	4
1450Hd0.70	0.70	1.05	3.50	3.0	38	4
1450Hd0.80	0.80	1.20	4.00	3.0	38	4
1450Hd0.90	0.90	1.35	4.50	3.0	38	4
1450Hd1.00	1.00	1.50	5.00	3.0	38	4

Disponibile con o senza rivestimento

Z3-4



λ 45°
 γ 14°

CARB



$pas = 0.8 \times d_1$



$ap = l_1 \text{ max.}$
 $ae = \frac{d_1^2}{4 \times Ap}$

* Prezzi per rivestimenti: contattateci!

Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo

LOUIS BELET

swiss made