


Punta per centrare & smussare 120°


330-120

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	70	80	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio > 700 N/mm ²	60	70	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio inox	20	40	□	■	Tisi (BQ)
Ghisa	60	70	□	■	Tisi (BQ)
Rame	100	130	□	■	Solo (DA)
Ottone - Bronzo	80	120	■	■	Solo (DA)
Alluminio	100	120	□	■	Solo (DA)
Oro - argento	80	100	■	■	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	20	-	□	Solo (DA)
Superleghe	-	25	-	■	Trio (PO)
Titanio	40	60	□	■	Rico (ZB)

Tolleranze $d_f \pm 3 \rightarrow +0/-0.01$ $l_1: +0.2/-0$
 $d_1 = 3 \rightarrow h5$ $D: h5$




A richiesta




Art. n°	d ₁	l ₁	D	L	Senza r.	Nemo*
330-120d0.60	0.60	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d0.70	0.70	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d0.80	0.80	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d0.90	0.90	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.00	1.00	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.10	1.10	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.20	1.20	2.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.30	1.30	2.5	3.0	38	▲	▲
330-120d1.40	1.40	2.5	3.0	38	▲	▲
330-120d1.50	1.50	3.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.60	1.60	3.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.70	1.70	3.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.80	1.80	3.0	3.0	38	▲	▲
330-120d1.90	1.90	3.0	3.0	38	▲	▲
330-120d2.00	2.00	4.0	3.0	38	▲	▲
330-120d2.50	2.50	4.5	3.0	38	▲	▲
330-120d3.00	3.00	-	3.0	38	▲	▲

Disponibile con o senza rivestimento (vedi pagina 308)



Spuntatura



Smussatura

Z2



0°

CARB

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!
 Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.