


Fresa isoscele 60°

229-3

Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	64	96	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio > 700 N/mm ²	48	80	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio inox	48	80	□	■	Tisi (BQ)
Ghisa	40	72	□	■	Tisi (BQ)
Rame	160	240	□	■	Solo (DA)
Ottone - Bronzo	160	240	■	□	Solo (DA)
Alluminio	200	320	□	■	Solo (DA)
Oro - argento	120	240	□	■	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	-	-	-	-
Superleghe	16	32	□	■	Trio (PO)
Titanio	32	48	■	■	Rico (ZB)

non adatto - adatto □ molto adatto ■

Tolleranze e: +/-0.01
d₂: H5



Art. n°	d ₁	e	d ₂	Z	Senza r.	Trio*
229-3d20e0.5	20	0.5	5	20	▲	▲
229-3d20e1.0	20	1.0	5	20	▲	▲
229-3d20e1.5	20	1.5	5	20	▲	▲
229-3d20e2.0	20	2.0	5	20	▲	▲
229-3d25e1.0	25	1.0	8	20	▲	▲
229-3d25e1.5	25	1.5	8	20	▲	▲
229-3d25e2.0	25	2.0	8	20	▲	▲
229-3d30e2.0	30	2.0	8	24	▲	▲
229-3d30e2.5	30	2.5	8	24	▲	▲
229-3d30e3.0	30	3.0	8	24	▲	▲
229-3d30e4.0	30	4.0	8	24	▲	▲
229-3d30e5.0	30	5.0	8	24	▲	▲
229-3d40e2.0	40	2.0	10	32	▲	▲
229-3d40e3.0	40	3.0	10	32	▲	▲
229-3d40e4.0	40	4.0	10	32	▲	▲
229-3d40e5.0	40	5.0	10	32	▲	▲
229-3d50e2.0	50	2.0	13	32	▲	▲
229-3d50e3.0	50	3.0	13	32	▲	▲
229-3d50e4.0	50	4.0	13	32	▲	▲
229-3d50e5.0	50	5.0	13	32	▲	▲
229-3d50e6.0	50	6.0	13	32	▲	▲
229-3d63e2.0	63	2.0	16	40	▲	▲
229-3d63e3.0	63	3.0	16	40	▲	▲
229-3d63e4.0	63	4.0	16	40	▲	▲
229-3d63e5.0	63	5.0	16	40	▲	▲
229-3d63e6.0	63	6.0	16	40	▲	▲
229-3d80e2.0	80	2.0	22	48	▲	▲
229-3d80e3.0	80	3.0	22	48	▲	▲
229-3d80e4.0	80	4.0	22	48	▲	▲
229-3d80e5.0	80	5.0	22	48	▲	▲
229-3d80e6.0	80	6.0	22	48	▲	▲

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!
Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.

Disponibile con o senza rivestimento (vedi pagina 308)



Z
20-48

λ
0°

CARB