



Punta per centrare NC 120°



A richiesta



Materiale	Vc non rivestito	Vc rivestito	Senza rivestimento	Rivestito	Rivestimento consigliato*
Acciaio < 700 N/mm ²	70	80	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio > 700 N/mm ²	60	70	□	■	Tisi (BQ)
Acciaio inox	20	40	□	■	Tisi (BQ)
Ghisa	60	70	□	■	Tisi (BQ)
Rame	100	130	□	■	Solo (DA)
Ottone - Bronzo	80	120	■	■	Solo (DA)
Alluminio	100	120	□	■	Solo (DA)
Oro - argento	80	100	■	■	Solo (DA)
Platino - Palladio	-	20	-	□	Solo (DA)
Superleghe	-	25	-	■	Trio (PO)
Titanio	40	60	□	■	Rico (ZB)

non adatto - adatto □ molto adatto ■

Tolleranze $d_1 \leq 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.01$ $D: h5$
 $d_1 > 1 \text{ mm} \rightarrow 0/-0.02$
 $d_1 = D \rightarrow d_1: h5$

Disponibile con o senza rivestimento (vedi pagina 308)

120°

Z2



λ
24°

CARB

Art. n°	d ₁	l ₁	D	L	Senza r.	Nemo*
337-2d0.50	0.50	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.55	0.55	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.60	0.60	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.65	0.65	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.70	0.70	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.75	0.75	2.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.80	0.80	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.85	0.85	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.90	0.90	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d0.95	0.95	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.00	1.00	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.05	1.05	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.10	1.10	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.15	1.15	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.20	1.20	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.25	1.25	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.30	1.30	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.35	1.35	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.40	1.40	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.45	1.45	3.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.50	1.50	5.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.60	1.60	5.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.70	1.70	5.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.80	1.80	5.0	2.0	38	▲	▲
337-2d1.90	1.90	5.0	2.0	38	▲	▲
337-2d2.00	2.00	8.0	2.0	38	▲	▲
337-2d2.50	2.50	8.0	2.5	38	▲	▲
337-2d3.00	3.00	10.0	3.0	44	▲	▲
337-2d4.00	4.00	12.0	4.0	51	▲	▲
337-2d5.00	5.00	12.0	5.0	51	▲	▲

Art. n°	d ₁	l ₁	D	L	Senza r.	Nemo*
337-2d6.00	6.00	15.0	6.0	61	▲	▲
337-2d8.00	8.00	20.0	8.0	72	▲	▲
337-2d10.00	10.00	20.0	10.0	72	▲	▲
337-2d12.00	12.00	25.0	12.0	83	▲	▲
337-2d16.00	16.00	25.0	16.0	83	▲	▲
337-2d20.00	20.00	35.0	20.0	104	▲	▲

* Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!

Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo.